

Garant GRIDLINE

Pojízdný pracovní stůl ToolTruck s plně výsuvnými zásuvkami pro L-BOXX®, 16×16G, Typ: 10



Údaje o objednávce

Artikové číslo	914575 10
GTIN	4062406785598
Třída artiklu	9GT

Popis

Provedení:

Pojízdný pracovní stůl ToolTruck je vybaven pracovní deskou z materiálu X-ABS pro vysoké technické nároky. Otevřený oddíl se 4 výsuvnými policemi, vhodný pro 4 × plastové systémové kufrы L-BOXX®, které lze snadno a rychle zacvaknout i uvolnit. S prostorem vždy pro 2 × plastový systémový kufr L-BOXX® č. 693330 vel. 102 a vel. 136. Nebo alternativně: 2 × č. 693330 vel. 102; 1 × vel. 238 (při vyjmutí 3. zásuvné police). **Madla vozíku jsou obložena tlumiči nárazů z LDPE.** K zajištění dveří, zásuvek a výsuvných polic je použito **centrální zamykání**.

S 6 zásuvkami.

Rozsah dodávky:

S podrozdělením:

vždy 75 mm zásuvka 1 dělicí lišta s drážkami č. 951510 vel. 75;

vždy 125 mm zásuvka 1 dělicí lišta s drážkami č. 951510 vel. 125.

Lakování:

Dvoubarevný, **práškově nanášený lak**, stříbrná kombinovaná s antracitovou RAL 7016.

Upozornění:

Volitelná přihrádka na cenné předměty / boční přihrádka č.914791 není integrována v centrálním zamykání stolu ToolTruck, uzamyká se odděleným cylindrickým zámekem. Další příslušenství a organizéry najdete ve skupině 95. Systémový kufr L-BOXX® není součástí dodávky.

Technický popis

Šířka	1195 mm
Hloubka	500 mm
Výška čela zásuvek	75 mm
Výška čela zásuvek	75 mm
Výška čela zásuvek	75 mm
Výška čela zásuvek	125 mm
Výška čela zásuvek	200 mm
Výška čela zásuvek	200 mm
Výška	1000 mm
Materiál pracovní desky	X-ABS
Tlumič nárazů	ano
Užitná šířka zásuvek	400 mm
Počet řiditelných koleček s brzdou	2
Užitná šířka zásuvky v G	16
Počet zásuvek	6
Užitná plocha zásuvek v G	16×16
Hmotnost	104 kg
Užitná hloubka zásuvek v G	16
Otvírání jednotlivých zásuvek	jednoruční
Užitná hloubka zásuvek	400 mm
Řada	ToolTruck
ComfortClose	ne
Počet pevných koleček bez brzdy	2
Možnost snížení	ne
Počet dvířek	0
Výsuvná police užitná šířka	370 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	40 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu

Hoffmann rastr děrovaných stěn	9×9 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Atribut názvu produktu	16×16G
Druh produktu	Mobilní dílenský stůl

Příslušenství

Dělicí lišty s drážkami Hloubka 16G vhodné pro zásuvky s výškou čela 75 mm	951510 75
Dělicí lišty s drážkami Hloubka 16G vhodné pro zásuvky s výškou čela 125 mm	951510 125
Sada koleček pro dílenský vozík a pojízdný pracovní stůl Typ G	915567 G
Krytka zámku pro GridLine Typ VA21	914227 VA21