

Garant UNILINE

UNI Z-Tower pojízdný, typ U, Typ: L**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	955455 L
GTIN	4062406785628
Třída artiklu	9GC

Popis**Provedení:**

Polovysoká věž UNI Z-Tower s bambusovou odkládací deskou o tloušťce 25 mm. Všechny vnitřní a vnější stěny mají děrování \square 9x9 mm v rastru 37 mm pro uchycení příslušenství pro děrované stěny a háků a držáků Easyfix. Na zadní straně kartáčová lišta pro provléknutí kabelů a doplňující kabelová průchodka. Reprezentativní, modulární systém pro přípravu materiálu pro přímý přístup k pracovním materiálům a rychlou vizualizaci informací. Variabilní a univerzální použití pro různé aplikace a osazení. Instalace zásuvky možná pouze ve velikosti M. Z-Tower s bočním panelem. Vhodné pro označovací panel č. 955444.

Se 4 říditelnými kolečky, \varnothing 125 mm, 2 s brzdou.

Lakování:

Dvoubarevný **práškově nanášený lak**, stříbrná kombinovaná s antracitovou RAL 7016. **Nelze konfigurovat.**

Upozornění:

Příslušenství, jako jsou nástavce, piktogramy, police, zásuvky, dvířka a rukojeti, najdete pod č. 955474 – 955499.

Technický popis

Užitná hloubka	510 mm
----------------	--------

Řada	Z-Tower
Ø koleček	125 mm
Hloubka	750 mm
Hmotnost	86 kg
Výška	2070 mm
Užitná šířka	690 mm
Šířka	750 mm
Užitná výška oddílu Tower	850 mm
Pracovní deska tloušťka	25 mm
Hoffmann rastr děrovaných stěn	9×9
Výškové nastavení v rastru	37
Druh produktu	Věž s děrovanou stěnou