

Garant UNILINE

UNI Z-Tower pojízdný, typ U, Typ: M**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	955455 M
GTIN	4062406785611
Třída artiklu	9GC

Popis**Provedení:**

Polovysoká věž UNI Z-Tower s bambusovou odkládací deskou o tloušťce 25 mm. Všechny vnitřní a vnější stěny mají děrování \square 9x9 mm v rastru 37 mm pro uchycení příslušenství pro děrované stěny a háků a držáků Easyfix. Na zadní straně kartáčová lišta pro provléknutí kabelů a doplňující kabelová průchodka. Reprezentativní, modulární systém pro přípravu materiálu pro přímý přístup k pracovním materiálům a rychlou vizualizaci informací. Variabilní a univerzální použití pro různé aplikace a osazení. Instalace zásuvky možná pouze ve velikosti M. Z-Tower s bočním panelem. Vhodné pro označovací panel č. 955444.

Se 4 říditelnými kolečky, \varnothing 125 mm, 2 s brzdou.

Lakování:

Dvoubarevný **práškově nanášený lak**, stříbrná kombinovaná s antracitovou RAL 7016. **Nelze konfigurovat.**

Upozornění:

Příslušenství, jako jsou nástavce, piktogramy, police, zásuvky, dvířka a rukojeti, najdete pod č. 955474 – 955499.

Technický popis

Užitná hloubka	510 mm
----------------	--------

Ø koleček	125 mm
Šířka	750 mm
Užitná šířka	540 mm
Výška	2070 mm
Hmotnost	79 kg
Řada	Z-Tower
Hloubka	750 mm
Užitná výška oddílu Tower	850 mm
Pracovní deska tloušťka	25 mm
Hoffmann rastr děrovaných stěn	9×9
Výškové nastavení v rastru	37
Druh produktu	Věž s děrovanou stěnou