

**Akumulátorový rázový utahovák, Typ: GDS18V1000****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	074052 GDS18V1000
GTIN	4059952564586
Třída artiklu	03B

**Popis****Provedení:**

Akumulátorový rázový utahovák.

- **Běh doprava i doleva.**
- **Ukazatel stavu nabití akumulátoru.**

Silný rázový utahovák 18 V s bezkartáčkovou technologií **BITURBO** pro **nejtvrdší** podmínky šroubování do kovů.

- **3 rychlosti / utahovací momenty pro vynikající kontrolu otáček a utahovacího momentu.**

**Rozsah dodávky:**

Včetně 2× Li-Ion akumulátorů, nabíječky, L-BOXX.

**Upozornění:**

Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073851–073867.

**Technický popis**

Hnací profil upínače nástrojů	vnější čtyřhran
Maximální Ø šroubu (8,8–12,9)	M24
Obal	systemový kufřík (L-Boxx)
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Bosch 18 V

Napětí akumulátorů	18 V
Hmotnost	2,9 kg
Rozměry upínače nástrojů	1/2 palec
Počet rázů	0 - 2600 min <sup>-1</sup>
Počet obsažených akumulátorů	2
Maximální utahovací moment tvrdý	1000 Nm
Typické použití	Heavy Duty
Označení výrobce	GDS18V-1000
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Kapacita akumulátoru	8 Ah
Typ akumulátoru	Li-Ion
Maximální vibrace dle EN	13,5 m/s <sup>2</sup>
Maximální vylamovací moment	1600 Nm
Stupně krouticího momentu	3
Druh produktu	Rázový utahovák