

**Akumulátorový rázový utahovák, Typ: GDR18V200****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	074052 GDR18V200
GTIN	4059952596679
Třída artiklu	03B

Popis**Provedení:**

Akumulátorový rázový utahovák.

· **Běh doprava i doleva.**

· **Ukazatel stavu nabití akumulátoru.**

Kompaktní rázový utahovák 18 V s držákem bitů 1/4 palce.

· **Velký utahovací moment a vysoký počet rázů (4000 min⁻¹) pro rychlý postup prací během šroubování do kovů (až M16) a dřeva.**

· **Velmi krátká konstrukce pro perfektní manipulaci i v úzkých místech a nad hlavou.**

Rozsah dodávky:

Včetně 2x Li-Ion akumulátorů, nabíječky, L-BOXX.

Upozornění:

Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073851– 073867.

Technický popis

Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Bosch 18 V
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem

Označení výrobce	GDR18V200
Rozměry upínače nástrojů	1/4 palec
Počet obsažených akumulátorů	2
Maximální vibrace dle EN	14 m/s ²
Napětí akumulátorů	18 V
Kapacita akumulátoru	4 Ah
Typ akumulátoru	Li-Ion
Počet rázů	0 min ⁻¹
Maximální utahovací moment tvrdý	200 Nm
Hmotnost	1,1 kg
Typické použití	Strong
Hnací profil upínače nástrojů	Vnitřní šestihran
Obal	systémový kufrík (L-Boxx)
Maximální Ø šroubu (8,8–12,9)	M16
Stupně krouticího momentu	1
Maximální vylamovací moment	350 Nm
Druh produktu	Rázový utahovák