

**Brusný kotouč (CER) Purple Grain Easy, Ø 125 mm, Zrnitost: 36****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	566357 36
GTIN	4027497150922
Třída artiklu	53L

Popis**Provedení:**

Brusný kotouč se samoostřícím **keramickým brusným zrnem (CER)** a integrovaným opěrným talířem vyztuženým skleněnými vlákny. **Agresivní broušení** fibrového kotouče v kombinaci s **klidným chodem** a předností životnosti vějířovitého brusného kotouče.

Použití:

Použití na plochách a na hranách.

Technický popis

Ø otvoru	22,23 mm
Ø kotouče	125 mm
Zrnitost	36
Zkratka brusiva	keramika
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribut názvu produktu	Ø 125 mm
Nosný talíř	Opěrný talíř ze skelné tkaniny

Optimalizováno pro materiál	ocel
Optimalizováno pro materiál	INOX
Doporučený úhel nastavení	5-15 stupeň
Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Druh produktu	Brusný kotouč

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
suché	vhodný		