

**Akumulátorový rázový utahovák, Typ: GDX18V210C****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	074052 GDX18V210C
GTIN	4059952587745
Třída artiklu	03B

Popis**Provedení:**

Akumulátorový rázový utahovák.

- **Běh doprava i doleva.**
- **Ukazatel stavu nabití akumulátoru.**

Silný rázový utahovák se 2 provozními režimy pro kovy a dřevo a se systémem **Bluetooth-Connectivity**.

- **Speciální upínač nástrojů kombinovaný 1/2 palcový čtyřhran a 1/4 palcový šestihran.**
- **3stupňový systém PowerControl– pro různé utahovací momenty při různých použitích.**
- **Další parametry a provozní režimy můžete individuálně nastavit pomocí aplikace Toolbox.**

Rozsah dodávky:

Včetně 2x Li-Ion akumulátorů, nabíječky, L-BOXX.

Upozornění:

Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073851– 073867.

Technický popis

Počet rázů	0 - 4100 min ⁻¹
------------	----------------------------

Rozměry upínače nástrojů	1/4 palec
Rozměry upínače nástrojů	1/2 palec
Kapacita akumulátoru	4 Ah
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Obal	systémový kufřík (L-Boxx)
Typické použití	Strong
Hmotnost	1,2 kg
Napětí akumulátorů	18 V
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Bosch 18 V
Počet obsažených akumulátorů	2
Maximální utahovací moment tvrdý	210 Nm
Maximální Ø šroubu (8,8–12,9)	M16
Hnací profil upínače nástrojů	Vnitřní šestihran, vnější čtyřhran
Maximální vibrace dle EN	9,8 m/s ²
Označení výrobce	GDX18V210C
Typ akumulátoru	Li-Ion
Stupně krouticího momentu	3
Maximální vylamovací moment	370 Nm
Rozhraní	rozhraní Bluetooth
Druh produktu	Rázový utahovák