

**Akumulátorový rázový utahovák bez akumulátoru, Typ: GDX18V210C****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	074051 GDX18V210C
GTIN	4059952587721
Třída artiklu	03B

**Popis****Provedení:**

Akumulátorový rázový utahovák.

- **Běh doprava i doleva.**
- **Ukazatel stavu nabití akumulátoru.**

Výkonný rázový utahovák se 2 provozními režimy pro kovy a dřevo. Se systémem **Bluetooth-Connectivity**.

- **Speciální upínač nástrojů kombinovaný 1/2 palcový čtyřhran a 1/4 palcový šestihran.**
- **3stupňový systém PowerControl– pro různé utahovací momenty při různých použitích.**
- **Další parametry a provozní režimy můžete individuálně nastavit pomocí aplikace Toolbox.**

**Rozsah dodávky:**

Verze bez akumulátoru a nabíječky, včetně L-BOXX.

**Upozornění:**

Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073851– 073867.

**Technický popis**

Rozměry upínače nástrojů	1/4 palec
--------------------------	-----------

Rozměry upínače nástrojů	1/2 palec
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Obal	systemový kufřík (L-Boxx)
Počet rázů	0 - 4100 min <sup>-1</sup>
Typické použití	Strong
Napětí akumulátorů	18 V
Maximální utahovací moment tvrdý	210 Nm
Maximální Ø šroubu (8,8–12,9)	M16
Označení výrobce	GDX18V210C
Hmotnost	1,2 kg
Maximální vibrace dle EN	9,8 m/s <sup>2</sup>
Hnací profil upínače nástrojů	Vnitřní šestihran, vnější čtyřhran
Typ akumulátoru	Li-Ion
Kapacita akumulátoru	4 Ah
Stupně krouticího momentu	3
Maximální vylamovací moment	370 Nm
Rozhraní	rozhraní Bluetooth
Druh produktu	Rázový utahovák