

**Akumulátorový vrtací šroubovák bez akumulátoru, Typ: GSR18V150C****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	070246 GSR18V150C
GTIN	4059952523217
Třída artiklu	03B

Popis**Provedení:**

- **Kompaktní, výkonné akumulátorové vrtací šroubováky s pravým/levým chodem.**
- **LED světlo k osvětlení pracovní oblasti a akumulátorový ukazatel stavu nabití.**
- **Vícestupňové nastavení utahovacího momentu pro precizní šroubování.**
- **Elektronická regulace otáček pro přesné navrtávání a šroubování.**
- **Softgrip.**

Lze dovybavit modulem **Connectivity**.

Rozsah dodávky:

Včetně L-BOXX a přídatné rukojeti, **bez** akumulátoru a nabíječky.

Upozornění:

Vhodné náhradní akumulátory, základní sady a nabíječky najdete od č. 073851 a č. 073863 – 073867.

Technický popis

Konstrukce motoru	bezkartáčový motor
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Bosch 18 V

Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla	1,5 - 13 mm
Hmotnost	2,1 kg
Rozhraní	rozhraní Bluetooth
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva	150 mm
Rozsah otáček 2. stupně	0 - 2200 min ⁻¹
Označení výrobce	GSR18V-150C
Počet obsažených akumulátorů	0
Maximální utahovací moment měkký	84 Nm
Napětí akumulátorů	18 V
Maximální vibrace dle EN	2,5 m/s ²
Typ akumulátoru	Li-Ion
Maximální utahovací moment tvrdý	150 Nm
Obal	systémový kufrík (L-Boxx)
Zdroj energie	Síťový provoz
Typické použití	Heavy Duty
Rozsah otáček 1. stupně	0 - 550 min ⁻¹
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	16 mm
Druh produktu	Vrtací šroubovák
USP1	18V
USP2	Bezkartáčový motor, Softgrip, bez akumulátoru, v boxu L-Boxx