



Akumulátorová horkovzdušná pistole, Typ: GHG18V50



Údaje o objednávce

Artikové číslo	078334 GHG18V50
GTIN	4059952586694
Třída artiklu	03B

Popis

Provedení:

Akumulátorová horkovzdušná pistole se 2 stupni teploty (300 °C / 500 °C)

- **Rychlý ohřev, pouze 6 sekund do 300°.**
- **LED světlo k osvětlení pracovního prostoru.**
- **Kompatibilní se všemi tryskami pro kabelem napájené horkovzdušné pistole Bosch.**

Rozsah dodávky:

Bez akumulátoru, bez nabíječky. Včetně L-BOXX, reflektorová tryska a redukční tryska.

Upozornění:

Vhodné akumulátory, základní sady a nabíječky pro Bosch 18 V

Systém najdete pod č. 073851 – č. 073858 a č. 073863 – č. 073867.

Technický popis

Zdroj energie	Síťový provoz
Označení výrobce	GHG18V-50
Počet obsažených akumulátorů	0
Hmotnost	590 g

Teplota vzduchu	300 - 500 °C
Objemový proud vzduchu	175 l/min
Typ akumulátoru	Li-Ion
Obal	systemový kufřík (L-Boxx)
Napětí akumulátorů	18 V
Počet teplotních stupňů	2
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Bosch 18 V
Druh produktu	Horkovzdušné pistole