

**Akumulátorový rázový utahovák, Typ: GDS1050HC****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	074052 GDS1050HC
GTIN	4059952548616
Třída artiklu	03B

**Popis****Provedení:**

Akumulátorový rázový utahovák.

- **Běh doprava i doleva.**
- **Ukazatel stavu nabití akumulátoru.**

3/4 palcový rázový utahovák s bezkartáčkovou technologií **BITURBO** a systémem **Bluetooth-Connectivity**.

- **3 rychlosti / utahovací momenty.**
- **2 provozní režimy pro kov a dřevo.**
- **Další parametry můžete individuálně nastavit pomocí aplikace Toolbox.**

**Rozsah dodávky:**

Včetně 2x Li-Ion akumulátorů, nabíječky, L-BOXX.

**Upozornění:**

Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073851– 073867.

**Technický popis**

Maximální utahovací moment tvrdý	1050 Nm
Maximální Ø šroubu (8,8–12,9)	M24
Typické použití	Heavy Duty
Rozměry upínače nástrojů	3/4 palec

Obal	systemový kufřík (L-Boxx)
Napětí akumulátorů	18 V
Maximální vibrace dle EN	13,5 m/s <sup>2</sup>
Typ akumulátoru	Li-Ion
Počet obsažených akumulátorů	2
Počet rázů	0 - 2600 min <sup>-1</sup>
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Bosch 18 V
Hnací profil upínače nástrojů	vnější čtyřhran
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Hmotnost	2,9 kg
Kapacita akumulátoru	8 Ah
Označení výrobce	GDS18V-1050HC
Maximální vylamovací moment	1700 Nm
Stupně krouticího momentu	3
Rozhraní	rozhraní Bluetooth
Druh produktu	Rázový utahovák