



Rádlovací frézovací nástroj ECO univerzální, Velikost stopky: 25mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	290242 25
GTIN	4030741949456
Třída artiklu	29H

Popis

Provedení:

Závitové kolíky ve stopce pro korekci úhlu hřbetu.

Modulární konstrukce: Univerzální použití jako pravá i levá verze. Nastavení výrobního \emptyset pomocí stupnice.

Technický popis

Pracovní rozsah	10 - 250 mm
TK pouzdro, krycí destička, šroub	299920 9
Pro $\emptyset d_2$ otvoru rýhovacího kolečka	8 mm
Pro šířku rýhovacího kolečka b	6 mm
Pro $\emptyset d_1$ rýhovacího kolečka	25 mm
Směr řezu	Vlevo a vpravo
Pro rádlovaný profil	RGE30° 2×AA
Pro rádlovaný profil	RGE30° 2×AA
Druh produktu	Rádlovací nástroj

