

**Brusný pás Actirox AK890Y (CER), 150×2000 mm, Zrnitost: 36****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	558382 36
GTIN	4018875090565
Třída artiklu	56V

Popis**Provedení:**

Brusný pás **Actirox AK890Y** s geometricky tvarovaným keramickým zrnem **s nejvyšším a nejagresivnějším brusným výkonem**. Aktivní dodatečná brusná vrstva (**TOP SIZE**) zajišťuje chladné broušení a vynikající provozní životnost nástroje. Robustní polyesterový podklad ve tvaru Y pro použití u **stacionárních brusek**.

Použití:

Pro obrábění všech ocelí, zvláště vhodné pro **ušlechtilou ocel a superslitiny**.

Technický popis

Zrnitost	36
Řada	AK890Y
Brusivo	Keramické zrna
Zkratka brusiva	keramika
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Šířka brusného pásu	150 mm
Délka brusného pásu	2000 mm
Atribut názvu produktu	150×2000 mm
Druh produktu	Brusný pás

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Al Mg	vhodný	35-40 m/s	
Ocel < 900 N/mm	vhodný	32-38 m/s	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	20-25 m/s	P
Ocel < 55 HRC	vhodný	32-38 m/s	H
Ocel < 60 HRC	vhodný	25-30 m/s	H
Ocel < 67 HRC	vhodný	20-25 m/s	H
INOX	vhodný	18-30 m/s	
Ti	omezené použití	10-20 m/s	
GG(G)	vhodný	30-45 m/s	K
CuZn	vhodný	35-45 m/s	N
Uni	vhodný		
suché	vhodný		