



## Stereomikroskop s osvětlovanou základnou, bez osvětlení, Typ: M80



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	491753 M80
GTIN	2050002078215
Třída artiklu	49B

### Popis

#### Provedení:

- **Modulární paleta výrobků a tím i optimální přizpůsobení mikroskopu příslušnému použití.**
- **Parfokální přizpůsobený optický systém: Zaostření zůstává při změně zvětšení konstantní.**
- **Ergonomický design.**
- **ESD provedení chrání před poškozením následkem výbojů statické elektřiny.**

Aretace přiblížení (zoom): 8 spínacích pozic pro opakující se úkoly. Základní deska se systémem Anti-Shock.

#### Rozsah dodávky:

Držák optiky, binokulární šikmý tubus 45°, 2× okulár pro uživatele brýlí, objektiv achromatický 1.0×, stativ, ochranná plachta proti prachu (antistatická).

Osvětlovaná základna včetně nástavce na stůl černá/bílá.

#### Zvláštní příslušenství:

LED osvětlení č. 491755 a prosvětlení č. 491777 vel. BLI.

#### Upozornění:

Viz uvedený rozsah dodávky, obrázky produktů se mohou mírně lišit.

### Technický popis

Hloubka ostrosti	13,7 mm
Ø zorné pole	3,8 - 30,7 mm
Optický systém	Greenough parfokální
Okulár	10×/23B
Zoom	8:1
Zvětšení (xnásobné)	7,5 - 60
Základna šířka	278 mm
Řada	M
Pracovní vzdálenost	83,4 mm
Základna délka	301 mm
Druh produktu	Stereomikroskop