



## Stereomikroskop s naklápěcím ramenem, bez osvětlení, Typ: M50



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	491754 M50
GTIN	2050002078222
Třída artiklu	49B

### Popis

#### Provedení:

- **Modulární paleta výrobků a tím i optimální přizpůsobení mikroskopu příslušnému použití.**
- **Parfokální přizpůsobený optický systém: Zaostření zůstává při změně zvětšení konstantní.**
- **Ergonomický design.**
- **ESD provedení chrání před poškozením následkem výbojů statické elektřiny.**

Pětistupňový měnič zvětšení: 6,3x; 10x; 16x; 25x; 40x.

#### Rozsah dodávky:

Držák optiky, binokulární šikmý tubus 45°, 2x okulár pro uživatele brýlí, objektiv achromatický 1.0x, stativ, ochranná plachta proti prachu (antistatická).

Stativ s otočným ramenem.

#### Zvláštní příslušenství:

LED osvětlení č. 491755 a prosvětlení č. 491777 vel. BLI.

#### Upozornění:

Viz uvedený rozsah dodávky, obrázky produktů se mohou mírně lišit.

### Technický popis

Základna délka	260 mm
Hloubka ostrosti	13,7 mm
Pracovní vzdálenost	89,6 mm
Optický systém	Greenough parfokální
Zvětšení (xnásobné)	6,3 - 40
Řada	M
Okulár	10×/23B
Ø zorné pole	5,75 - 36,5 mm
Zoom	5:1
Základna šířka	220 mm
Druh produktu	Stereomikroskop