

Garant**Stul ke stani, Typ: 750****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	974204 750
GTIN	4062406785819
Třída artiklu	9GC

Popis**POZNÁMKA: Možnost volby barvy****Provedení:**

Stůl ke stání z ohýbaného ocelového profilu s integrovanými kabelovými kanály pod deskou stolu. Se 2 kabelovými průchodkami v nohách stolu (vhodné pro vidlice Schuko). Pracovní deska a volná police z bambusové desky o tloušťce 25 mm, naolejované bez zanechání jakýchkoli zbytků. Spodní odkládací police, výškově nastavitelná.

Lakování:

Nohy a základní rám antracit RAL 7016 **práškově nanášený lak.**

Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Výška: 1080 mm

Šířka: 750 mm

Hloubka: 750 mm

Pracovní deska tloušťka: 25 mm

Rozsah nastavení výšky spodní odkládací police: 306 - 906 mm

Technický popis

Výška	1080 mm
-------	---------

Šířka	750 mm
Pracovní deska tloušťka	25 mm
Hloubka	750 mm
Rozsah nastavení výšky spodní odkládací police	306 - 906 mm
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo)	250 kg
Tloušťka desky	25 mm
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Kancelářský stůl