

Garant**Tvrdokovové prodloužení pro frézy se závitem $\varnothing d = 25$ mm, Závít M \times L:
M12X156****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	301366 M12X156
GTIN	4062406786014
Třída artiklu	31Z

Popis**Provedení:**

Tvrdokovové prodloužení s vlastnostmi tlumícími vibrace, tolerance stopky h6, dlouhé a úzké provedení.

Použití:

Zejména pro použití v tepelných upínačích. Dokonalá kombinace standardních ocelových prodloužení a prodloužení Densimet®.

Technický popis

Vnější $\varnothing D$	23 mm
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	156 mm
Užitná délka L_1	100 mm
Závít M	M12
Otvor $\varnothing D_1$	12,5 mm
\varnothing stopky d	25 mm
Upnutí	$\varnothing d = 25$ mm
Vnitřní chlazení	ano
Kmitání	tlumené
Druh produktu	Prodloužení

