

**Garant****Tvrdokovové prodloužení pro frézy se závitem  $\varnothing d = 25$  mm, Závít M  $\times$  L:  
M12X196****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	301366 M12X196
GTIN	4062406786021
Třída artiklu	31Z

**Popis****Provedení:**

Tvrdokovové prodloužení s vlastnostmi tlumícími vibrace, tolerance stopky h6, dlouhé a úzké provedení.

**Použití:**

Zejména pro použití v tepelných upínačích. Dokonalá kombinace standardních ocelových prodloužení a prodloužení Densimet®.

**Technický popis**

Otvor $\varnothing D_1$	12,5 mm
$\varnothing$ stopky d	25 mm
Závít M	M12
Vnější $\varnothing D$	23 mm
Užitná délka $L_1$	140 mm
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	196 mm
Upnutí	$\varnothing d = 25$ mm
Vnitřní chlazení	ano
Kmitání	tlumené
Druh produktu	Prodloužení

