


Garant**Upínací matice ER High Speed, Pro ER: 20****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	309610 20
GTIN	4062406787318
Třída artiklu	31Z

Popis**Provedení:**

Závit a konus broušené na jedno upnutí pro nejvyšší přesnost obvodové házivosti. Matice povlakovaná pro: nižší hodnotu tření a **zvýšenou upínací sílu** a vysokou odolností proti opotřebení a korozi.

Vhodné pro:

Všechny standardní kleštinové upínače ER.

Zvláštní příslušenství:

Utahovací klíč ER č. 309680 – 309740. Jednostranný maticový klíč (pro vel. 16), č. 613300 vel. 25.

Upozornění:

Upínač a upínací matice jsou vyvážené zvlášť!

Technický popis

Celková délka L	19,5 mm
Pro ER	20 mm
Závit	M25×1,5
Rozměr klíče OK	30 mm

Vnější Ø D	34 mm
Maximální utahovací moment	110 Nm
Norma	DIN 6499 D
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Druh produktu	Upínací matice

Příslušenství

Jednostranný otevřený klíč Rozměr klíče 30 mm	613300 30
---	-----------