



Upínací matice ER CENTRO P HDC, Typ HDC pro ER: 32HDC



Údaje o objednávce

Artikové číslo	309657 32HDC
GTIN	2050002068797
Třída artiklu	34F

Popis

Provedení:

Mini = všechny velikosti s písmenem **M**, velmi štíhlá konstrukce.

MiniSlim = velikost s „**MS**“, extrémně štíhlá konstrukce.

Kónické = všechny velikosti s písmenem **C**.

Standard = všechny ostatní velikosti.

S trapézovým přesným závitem pro vysoké upínací síly. Velmi dlouhé zdvojené vedení upínací matice ER. Upínací matice v kuličkovém ložisku pro vyšší utahovací momenty.

Vhodné pro:

Upínací kleštinový trn ER FAHRION CENTRO P a upínací kleštinový trn ER FAHRION HDC.

Zvláštní příslušenství:

Přesné upínací kleštiny ER č. 308981 – 308986, HP č. 309376 – 309378 a pro upínací kleštiny závitníku č. 309414; 309418, válečkový klíč HDC č. 309754; 309756.

Upozornění:

Upínací matice ER typu CP a těsnicí podložky typu HP **systemu FAHRION se k jiným systémům nehodí!**

Upínací matice ER FAHRION CENTRO P HDC není vhodná pro standardní upínací kleštinový trn ER CENTRO P.

Rozsah upínání: 2 - 20 mm

Celková délka L: 27 mm

Vnější Ø D: 53 mm

Maximální utahovací moment: 180 Nm
Závit: Tr42×1

Technický popis

Rozsah upínání	2 - 20 mm
Vnější Ø D	53 mm
Maximální utahovací moment	180 Nm
Celková délka L	27 mm
Závit	Tr42×1
Druh produktu	Upínací matice