

SIMTEK**Vyvrtávací soustružnický nůž simturm AX levý, L2 = 10,2 mm, Ø Dmin: 1,4mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	270563 1,4
GTIN	2050002065604
Třída artiklu	24U

Popis

Provedení:

Povlak: X800 (nástupce povlaku GN39)

Technický popis

Ø D	4 mm
Rádus R	0,1 mm
f	0,6 mm
Maximální hloubka zápichu t _{max}	0,15 mm
Pro otvory od Ø D _{min}	1,4 mm
Označení výrobce	A52TX800
Užitná délka	10,2 mm
Atribut názvu produktu	L ₂ = 10,2 mm
Druh produktu	Řezná vložka pro soustružení

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	vhodný		
Al > 10% Si	vhodný		

Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	180 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodné	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodné	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodné	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	40 m/min	S
GG(G)	vhodné	110 m/min	K
CuZn	vhodné		
kontinuální	vhodný		
nepravidelný	vhodný		
mokrý max.	vhodný		