

Garant GRIDLINE

Dílenský ESD vozík, 20×16G, Počet zásuvek: 8**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	971750 8
GTIN	4062406783853
Třída artiklu	9GD

Popis**Provedení:**

Dílenský vozík **s odváděním elektrostatického náboje ESD** podle DIN EN 61340-5-1. Odkládací police z vodivého ocelového plechu s práškově nanášeným lakem a doplňující odkládací policí s přihrádkami na drobné součásti a polyamidovým držákem nápojů, provedení odolné proti poškrábání a šetrné k povrchu. **Elektricky vodivá kola** se 2 pevnými a 2 říditelnými kolečky, uloženými v kuličkových ložiskách, s polyuretanovým povrchem, který nezanechává stopy, s minimálním valivým odporem, nízkou hlučností při jízdě a s ochranou proti namotávání vláken. Říditelná kolečka s brzdou a aretací otočného věnce. Pojistka proti vytažení brání současnému otevření několika zásuvek.

Centrální zamykání pomocí cylindrického zámku.

Použití:

Vhodné k použití v prostředí EPA s vodivými podlahovými krytinami. Uzemnění je provedeno koly, samostatná uzemňovací přípojka není nutná. Všechny plastové díly jsou provedeny vodivé k zabránění vzniku povrchového elektrického náboje.

Norma:

DIN EN 61340-5-1.

Lakování:

Světle šedá podobná RAL 7035, **ESD práškově nanášený lak.**

Technický popis

Užitná šířka zásuvek	500 mm
Užitná šířka zásuvky v G	20
Šířka	800 mm
Hloubka	500 mm
Výška čela zásuvek	125 mm
Výška čela zásuvek	125 mm
Výška čela zásuvek	75 mm
Výška čela zásuvek	75 mm
Výška čela zásuvek	125 mm
Výška čela zásuvek	75 mm
Výška čela zásuvek	75 mm
Výška čela zásuvek	75 mm
Užitná plocha zásuvek v G	20×16
Hmotnost	78 kg
Užitná hloubka zásuvek v G	16
Výška	1000 mm
Užitná hloubka zásuvek	400 mm
Otvírání jednotlivých zásuvek	jednoruční
Nosnost zásuvek / výsuvných den	40 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Hoffmann rastr děrovaných stěn	9×9 mm
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G	20×16G
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Druh produktu	Dílenský vozík

