

**Garant****Vyvrtávací tyč pro soustružení zápichů, levá, Typ: 16/2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	274171 16/2
GTIN	4062406785505
Třída artiklu	21U

**Popis****Provedení:**

Pro břitové destičky č. 275000 – 275015.

**Použití:**

Pro soustružení zápichů od průměru  $D_{\min} = 14$  mm.

**Pozor:**

Montážní klíč č. 279940 je nutno objednat zvlášť.

**Technický popis**

$t_{\max}$ vnitřní obrábění	3 mm
Šířka zápichu $w$	1,5 mm
Nepodepřená délka $L_1$ odsazené držáky	25 mm
Celková délka $L$	78 mm
$\varnothing$ stopky $D_s$	16 mm
$\varnothing$ minimálního předvrtání $D_{\min}$	14 mm
Rozsah použití	radiální vnitřní zapichování
Způsob použití	levá
Vnitřní chlazení	ano
Systémový klíč	ano
Možnost axiálního upichování	ne

Druh produktu

Vyvrtačací tyč