

**Vysavač na sucho, Označení výrobce: VHS120CB****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	078558 VHS120CB
GTIN	5711145403940
Třída artiklu	07D

Popis**Provedení:**

Kvalitní průmyslové vysavače s dlouhou životností Nilfisk CFM „Grey Line“.

Funkce:

IP44: Ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti vniknutí cizích těles $\varnothing > 1$ mm, musí být udržována vzdálenost od nástrojů a drátů.

Upozornění:

Vhodné příslušenství naleznete pod č. 078551-078552.

Technický popis

Objem nádoby	37 l
Síťové napětí	230 V
Vypínač	ano
Jmenovitý rozměr přípojky	50 mm
Šířka	570 mm
Filtrační systém	Hvězdicový filtr

Zdroj energie	Síťový provoz
Délka	560 mm
Třída prašnosti – vysavač	M
Čištění filtru	Ruční vibrace k oklepání filtru
Hmotnost	38 kg
Pracovní hluk	74 dB(A)
Příkon	2000 W
Ochranná třída IP	IP 44
Výška	1015 mm
Typ filtru	Polyesterový filtr
Frekvence sítě	50 Hz
Druh produktu	Vysavač na mokré a suché vysávání