



Hydraulický sortiment, Typ: PRO



Údaje o objednávce

Artikové číslo	086053 PRO
GTIN	7391390484079
Třída artiklu	08Y

Popis

Provedení:

Konfekcionované hydraulické sortimenty v pracovním rozsahu 700 bar se všemi potřebnými komponenty pro připojení k běžným jednočinným a dvojčinným hydraulickým válcům.

- **2stupňové ruční čerpadlo o objemu 1,0 l pro rychlý postup práce.**
- **100% tlakově testované hadice pro maximální tlak 720 barů, vyrobené podle normy ISO 22384.**
- **Standardně se dodává se systémem identifikace hadic CEJN CIS pro maximální bezpečnost.**
- **Připojovací závit 3/8 palce NPT, spojovací systém podle ISO 14540. Kompatibilita s více než 80 % hydraulických systémů dostupných na trhu.**
- **Všechny komponenty lze objednat jednotlivě.**

Profesionální sada s dalšími komponenty pro efektivní a rychlý postup práce.

- **Sada hadic se spojkou a vsuvkou pro rychlé připojení a odpojení součástí.**
- **Manometr pro sledování tlaku.**
- **Robustní kufr z ABS s pěnovou vložkou pro bezpečné ukládání a snadnou přepravu na místo použití.**

Rozsah dodávky:

Hydraulické čerpadlo, sada hadic s vsuvkou a spojkou, manometr, připojovací blok, spojka pro stranu válce, robustní přepravní kufr, **bez olejové náplně.**

Upozornění:

Hydraulická čerpadla musí být před použitím naplněna hydraulickým olejem. Doporučuje se používat oleje podle ISO VG 15 nebo ISO VG 22.

Technický popis

Počet stupňů tlaku	2
Užitný objem nádrže	1000 ml
Provozní tlak	700 bar
Hydraulické připojení	3/8 NPT palec
Délka hadice	2 m
Obal	Přepravní kufřík
Druh produktu	Hydraulický sortiment