



Elektrický vypínací utahovák, Typ: S8050



Údaje o objednávce

Artikové číslo	070236 S8050
GTIN	7322590055448
Třída artiklu	03R

Popis

Provedení:

Elektrické šroubovačky PRO řady S8 nabízejí velký výběr nejrůznějších modelů s vysokými otáčkami a přesností. Ergonomicky tvarovaná šroubovačka S8 nabízí řešení Plug-and-Play pro montáže s nízkými krouticími momenty. Řada S8 byla navržena ke zvýšení kvality a efektivity.

- **S vypínací spojkou**
- **Krouticí moment nastavitelný**
- **Jednoduchá obsluha**

Vhodné pro :

Sériové šroubování s rychlovýměnnými držáky pro čepele E 6,3

Upozornění:

Příslušné adaptéry Power najdete zde: Č. 070235 vel. ADAPTER

Rozsah utahovacích momentů: 5 - 50 cNm

Volnoběžné otáčky: 700 - 1000

Rozměry upínače nástrojů: 1/4 palec

Hnací profil upínače nástrojů: Šestihran

Tvar upínače nástrojů Bosch: E

Konstrukce: tyčinka

Technický popis

Konstrukce	tyčinka
Volnoběžné otáčky	700 - 1000
Pracovní hluk	67 dB(A)
Rozměry upínače nástrojů	1/4 palec

Hmotnost	0,46 kg
Rozsah utahovacích momentů	5 - 50 cNm
Označení výrobce	S8050
Hnací profil upínače nástrojů	Šestihran
Tvar upínače nástrojů Bosch	E
Druh produktu	přímý šroubovák