



Elektrický vypínací utahovák, Typ: S8120-2000



Údaje o objednávce

Artikové číslo	070236 S8120-2000
GTIN	7322590055462
Třída artiklu	03R

Popis

Provedení:

Elektrické šroubovačky PRO řady S8 nabízejí velký výběr nejrůznějších modelů s vysokými otáčkami a přesností. Ergonomicky tvarovaná šroubovačka S8 nabízí řešení Plug-and-Play pro montáže s nízkými krouticími momenty. Řada S8 byla navržena ke zvýšení kvality a efektivity.

- **S vypínací spojkou**
- **Krouticí moment nastavitelný**
- **Jednoduchá obsluha**

Vhodné pro :

Sériové šroubování s rychlovýměnnými držáky pro čepele E 6,3

Upozornění:

Příslušné adaptéry Power najdete zde: Č. 070235 vel. ADAPTER

Rozsah utahovacích momentů: 15 - 120 cNm

Volnoběžné otáčky: 1400 - 2000

Rozměry upínače nástrojů: 1/4 palec

Hnací profil upínače nástrojů: Šestihran

Tvar upínače nástrojů Bosch: E

Konstrukce: tyčinka

Technický popis

Pracovní hluk	67 dB(A)
Rozměry upínače nástrojů	1/4 palec
Rozsah utahovacích momentů	15 - 120 cNm
Označení výrobce	S8120-2000

Konstrukce	tyčinka
Volnoběžné otáčky	1400 - 2000
Hmotnost	0,46 kg
Tvar upínače nástrojů Bosch	E
Hnací profil upínače nástrojů	Šestihran
Druh produktu	přímý šroubovák