

**Sada 6hranných šroubováků chromované, Počet šroubováků: 7****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	627448 7
GTIN	4013288221742
Třída artiklu	63F

**Popis****Provedení:**

Ergonomická 2složková příčná rukojeť s vybráním pro uchopení prsty a příjemným dotykem pro velmi vysoký přenos síly a práci bez únavy. S bočním výstupem. Povrch čepele je matně chromovaný. Vel. 3 – 10 s bočním výstupem a funkcí držení na dlouhém ramenu pro bezpečné uchycení šroubu na nástroji.

**Rozsah dodávky:**

Po 1 šroubováku č. 627446: vel. 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10

**Technický popis**

Počet šroubováků	7
Uložení v	plechový stojan
Unášecí profil	6-hranný nástrčný klíč
S kulovou hlavou	ne
Boční výstup	ano
Druh produktu	Šroubováky

## Příslušenství

6hranný šroubovák, s příčnou rukojetí Šestihran 2,5 mm	627446 2,5
6hranný šroubovák, s příčnou rukojetí Šestihran 3 mm	627446 3
6hranný šroubovák, s příčnou rukojetí Šestihran 4 mm	627446 4
6hranný šroubovák, s příčnou rukojetí Šestihran 5 mm	627446 5
6hranný šroubovák, s příčnou rukojetí Šestihran 6 mm	627446 6
6hranný šroubovák, s příčnou rukojetí Šestihran 8 mm	627446 8
6hranný šroubovák, s příčnou rukojetí Šestihran 10 mm	627446 10