



Magnetický měřicí stativ 2násobné jemné nastavování, Typ: 240



Údaje o objednávce

Artikové číslo	441174 240
GTIN	7290003243143
Třída artiklu	46G

Popis

Provedení:

Mechanický magnetický měřicí stativ s mechanickým centrálním blokováním. Všechny 3 klouby se upínají pomocí pouze jedné otočné rukojeti. Plynule regulovatelná upínací síla s vysokou stabilitou. Kulové klouby umožňují rychlé a jednoduché polohování. Magnetická noha s otočným spínačem a prizmatickou dosedací plochou.

Univerzální upínač úchylkoměrů pro upínací stopky $\varnothing 8$ mm, $\varnothing 6$ mm, $\varnothing 3/8$ palce a měřicí přístroje s prizmatickým upínáním. **Velmi přesná možnost seřizování díky dvojitému jemnému nastavování** na upínači úchylkoměru a magnetické noze.

Technický popis

Délka kloubového ramena L_1	110 mm
Připojovací závit dole	M8
Délka kloubového ramena L_2	101 mm
Vyložení	282 mm
Délka magnetické nohy	60 mm

Šířka magnetické nohy	50 mm
Přidrzná síla	800 N
Výška magnetické nohy	55 mm
Druh produktu	Merici stativ

Příslušenství

Náhradní otočná rukojeť pro 3D kloubové rameno Typ 240	442112 240
--	------------