

**uvex****Pár rukavic uvex 60090, Velikost rukavice: 10**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	094294 10
GTIN	4048612085974
Třída artiklu	04W

## Popis

### Provedení:

Rukavice proti pořezání uvex 18 gauge vyrobené z patentované technologie **Bamboo TwinFlex®**. Skládá se ze 45 % z recyklovaného polyamidu a bambusové viskózy. Obzvláště pohodlné díky dobré prodyšnosti a **přízpůsobivému tvaru**. Zvýšená životnost díky **vysoké odolnosti proti oděru** a zesílení v ohybu palce.

**Použití:** Vhodné pro suché a lehce vlhké pracovní prostředí.

### Norma:

EN 388; EN ISO 21420

### Upozornění:

Model je vhodný pro kontaktní teplo do +100 °C v souladu s normou EN 407.

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

## Technický popis

Velikost rukavice	10
Vlastnost rukavice	Certifikováno pro potraviny
Vlastnost rukavice	Vhodné pro dotykový displej

Technologie pletení	18G
Oděv standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4X41D
EN 407	X1XXXX
Materiál nosiče	Bambus a viskóza, HPPE, ocel, PA, elasthan
Povlak	Pěna Aqua-Polymer Xtra Grip
Rozsah použití	Allround
Barva	zelená
Norma	EN 407
Kontaktní teplota do	100 °C
Použití	vícetřídové
Třída ochrany proti pořezání	D
Druh produktu	Protipořezové rukavice