



Přesný úchylkoměr chráněný proti nárazu, Rozsah měření / Ø pouzdra: 10/58mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	432140 10/58
GTIN	7630041109900
Třída artiklu	45A

Popis

Provedení:

Rozměry dle DIN EN ISO 463, vydání červen 2006. Přesné úchylkoměry, **chráněné proti nárazu**. Upínací stopka Ø 8 mm h6, kalená a broušená. Číselník otočný pomocí vnějšího kroužku s nastavením ručičky do nulové pozice. Vnější kroužek se dvěma nastavitelnými značkami tolerance. Centrální ručička pro odečítání po 1/100 mm, malá ručička vedlejší stupnice pro odečítání po 1 mm.

Zvláštní příslušenství:

Speciální dotyk č. 434900; 434910; 434915.

Technický popis

Upínací stopka Ø h6	8 mm
Rozsah měření	0 - 10 mm
Kalibrování	C1
Měřicí síla	0,56 - 0,84 N
Odečítání na jednu otáčku ručičky	1 mm

Dílek stupnice	0,01 mm
Odečet	1/100 mm
Ø pouzdra	58 mm
Norma	DIN 878
Odchylka měření MPE (rozsah měření)	15 µm
Otočný číselník	ano
Nastavitelné značky tolerancí	ano
Měřicí technika	analogová
Obal	stabilní box
Druh produktu	Úchylkoměr

Služby

Kalibrace DAkkSÚchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 12,5 mm	023010 12,5
KalibrováníÚchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 10 mm	023000 10