



Přesný úchylkoměr, chráněný proti nárazu, Rozsah měření / Ø pouzdra: 1/61,5mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	433407 1/61,5
GTIN	7630041151848
Třída artiklu	45A

Popis

Provedení:

Stabilní, matně chromovaný mosazný plášť, nerozbitné sklíčko ciferníku. Upínací stopka Ø 8 mm h6, kalená a broušená. Velmi přesné provedení. Důležité části měřícího mechanismu jsou **uloženy v drahých kamenech**. Centrální ručička **pro odečet 1/1000 mm**. Číselník otočný pomocí vnějšího kroužku s nastavením ručičky do nulové pozice. Téměř konstantní měřicí síla v celém rozsahu měření.

Zvláštní příslušenství:

Speciální dotyk č. 434900; 434910; 434915.

Technický popis

Norma	Výrobní norma
Rozsah měření	0 - 1 mm
Dílek stupnice	0,001 mm
Upínací stopka Ø h6	8 mm
Odečet	1/1000 mm

Kalibrování	C2
Odečítání na jednu otáčku ručičky	0,2 mm
Měřicí síla	1,12 - 1,68 N
Ø pouzdra	61,5 mm
Otočný číselník	ano
Měřicí technika	analogová
Materiál pláště	mosaz
Druh produktu	Úchylkoměr

Služby

Kalibrování Úchylkoměr analogový 0,001 Maximální rozsah měření 5 mm

023020 5