



Přesný úchylkoměr IP67, chráněný proti nárazu, Rozsah měření / Ø pouzdra: 10/61,5mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	432230 10/61,5
GTIN	7630041151787
Třída artiklu	45A

Popis

Provedení:

Přesná číselníková měřidla **s ochranou proti nárazu, stříkající vodě, oleji a nečistotám**. Měřicí čep na hřídeli s gumovým měchem, na horním konci utěsněný ochranným pouzdrem. Utěsněná zadní stěna, pevně přišroubované hodinkové sklíčko a vnější kroužek. Upínací stopka Ø 8 mm h6.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Zvláštní příslušenství:

Speciální dotyk č. 434900; 434910; 434915.

Technický popis

Norma	DIN 878
Odečítání na jednu otáčku ručičky	1 mm
Dílek stupnice	0,01 mm
Upínací stopka Ø h6	8 mm

Ochranná třída IP	IP 67
Ø pouzdra	61,5 mm
Kalibrování	C1
Měřicí síla	1,04 - 1,56 N
Odečet	1/100 mm
Rozsah měření	0 - 10 mm
Odchylka měření MPE (rozsah měření)	15 µm
Měřicí technika	analogová
Obal	stabilní box
Druh produktu	Úchylkoměr

Služby

Kalibrace DAkkSÚchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 12,5 mm	023010 12,5
KalibrováníÚchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 10 mm	023000 10