




Přesný úchylkoměr, chráněný proti nárazu, Rozsah měření / Ø pouzdra: 1/44,5mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	433407 1/44,5
GTIN	7630041151831
Třída artiklu	45A

Popis

Provedení:

Stabilní, matně chromovaný mosazný plášť, nerozbitné sklíčko ciferníku. Upínací stopka \varnothing 8 mm h6, kalená a broušená. Velmi přesné provedení. Důležité části měřicího mechanismu jsou **uloženy v drahých kamenech**. Centrální ručička **pro odečet 1/1000 mm**. Číselník otočný pomocí vnějšího kroužku s nastavením ručičky do nulové pozice. Téměř konstantní měřicí síla v celém rozsahu měření.

Zvláštní příslušenství:

Speciální dotyk č. 434900; 434910; 434915.

Technický popis

Dílek stupnice	0,001 mm
Rozsah měření	0 - 1 mm
Norma	Výrobní norma
Ø pouzdra	44,5 mm
Odečítání na jednu otáčku ručičky	0,2 mm

Kalibrování	C2
Upínací stopka \varnothing h6	8 mm
Měřicí síla	0,8 - 1,2 N
Odečet	1/1000 mm
Otočný číselník	ano
Měřicí technika	analogová
Materiál pláště	mosaz
Druh produktu	Úchylkoměr

Služby

KalibrováníÚchylkoměr analogový 0,001 Maximální rozsah měření 5 mm

023020 5