




Malý číselníkový úchylkoměr Chráněné proti nárazu, Rozsah měření / Ø pouzdra: 5/40mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	432570 5/40
GTIN	7630041109894
Třída artiklu	45A

Popis

Provedení:

Rozměry dle DIN EN ISO 463, vydání červen 2006. Přesné malé úchylkoměry s robustním kovovým pláštěm, Ø upínací stopky 8 mm h6, kaleno a broušeno. Číselník otočný pomocí vnějšího kroužku s nastavením ručičky do nulové pozice. Žlutý ciferník k lepšímu odečtení hodnot.

Zvláštní příslušenství:

Speciální dotyk č. 434900; 434910; 434915.

Technický popis

Odečítání na jednu otáčku ručičky	0,5 mm
Kalibrování	C1
Dílek stupnice	0,01 mm
Rozsah měření	0 - 5 mm
Ø pouzdra	40 mm

Upínací stopka Ø h6	8 mm
Měřicí síla	0,63 - 0,77 N
Otočný číselník	ano
Měřicí technika	analogová
Obal	stabilní box
Druh produktu	Úchylkoměr

Služby

Kalibrování Úchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 /
0,001 Maximální rozsah měření 10 mm

023000 10