

**Garant****Ráčna s jemným ozubením prepínateľná, 1/4 palce, Typ: 1/4****Údaje o objednávke**

Artikové číslo	632345 1/4
GTIN	4062406798413
Trieda artiklu	61A

**Popis****Provedení:**

Výběr materiálu a speciální postupy kování zaručují optimální funkci a dlouhou životnost. S vyhazovačem a páčkou pro přepínání pravého a levého chodu, pracovní úhel 5°.

**Norma:**

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120**.

**Materiál:**

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

**Vhodné pro:**

Ručně ovládané hlavice.

**Technický popis**

Upínací 4hran	1/4 palec
Celková délka	116 mm
Počet břitů	72
Pracovní úhel	5 stupeň
Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	chromované
S kloubovou hlavou	ne
S výkyvnou hlavou	ne
S vyhazovačem	ano

S funkcí kladiva	ne
S funkcí QuickRelease	ne
Hlava ráčny, kterou nelze uvolnit od rukojeti	ne
Plynulé vytahování	ne
Druh produktu	Ráčna

## Příslušenství

Sada náhradních dílů pro ráčnu s jemným ozubením 1/4  
palce Typ 1/4

632031 1/4