

Garant**Ráčna s jemným ozubením prepínateľná, 1/2 palce s vyhazovačom, Typ: 1/2****Údaje o objednávke**

Artikové číslo	640435 1/2
GTIN	4062406798437
Trieda artiklu	61A

Popis**Provedení:**

Výběr materiálu a speciální postupy kování zaručují optimální funkci a dlouhou životnost. S vyhazovačem a páčkou pro přepínání pravého a levého chodu, pracovní úhel 5°.

Norma:

Außenvierkant nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Vhodné pro:

Ručně ovládané hlavice.

Technický popis

Upínací 4hran	1/2 palec
Celková délka	264 mm
Počet břitů	72
Pracovní úhel	5 stupeň
Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	chromované
S kloubovou hlavou	ne
S výkyvnou hlavou	ne
S vyhazovačem	ano

S funkcí kladiva	ne
S funkcí QuickRelease	ne
Hlava ráčny, kterou nelze uvolnit od rukojeti	ne
Otočná rukojeť	ne
Plynulé vytahování	ne
Upínací otvor na konci rukojeti	ne
Druh produktu	Ráčna

Příslušenství

Sada náhradních dílů pro ráčnu s jemným ozubením 1/2
palce Typ 1/2

640031 1/2