



Polomaska s filtrací SwissAir, Typ: SWISS



Údaje o objednávce

Artikové číslo	097997 SWISS
GTIN	7640127615935
Třída artiklu	09U

Popis

Provedení:

Lehký systém ochrany dýchacích cest TH3 kombinuje účinnost, pohodlí a výkon. Zároveň je také flexibilně použitelný pro širokou škálu činností. Průtok vzduchu je regulovatelný (100-130 l/min) a nastavitelný ve stupních. Nadmořskou výšku a teplotu lze na základě automatického měření odpovídajícím způsobem kompenzovat. Přístroj lze individuálně nastavit na délku i na šířku. Polomaska je vyrobena z POM (termoplastu) a textilie odolné proti roztržení a je vybavena výdechový ventil se silikonovou membránou. Tím je zajištěn nezávislý přívod vzduchu. Hlášení o baterii a filtru jsou generována jak v akustické, tak také vizuální podobě.

Zdroj napětí: Dobíjecí Li-Ion akumulátor 3,6 V / 6,5 Ah, přípojka USB-C.

Norma:

EN 12941 TH3

Rozsah dodávky:

Systém ochrany dýchacích cest s ventilátorem SwissAir se skládá z komfortní polomasky, ventilátoru, hadicových přípojek, náhlavní a týlové pásky, ramenní nosné jednotky, ovládacího panelu a nabíječky včetně batohu optrel®.

Upozornění:

Systém ochrany dýchacích cest s ventilátorem SwissAir se dodává bez filtrů. Další příslušenství a náhradní díly: Polomaska č. 098224, víko č. 098225, ochrana proti jiskrám č. 098226, baterie č. 098227, prodloužení nosné jednotky č. 098228, látková ochrana č. 098229.

Technický popis

Typ akumulátoru	Li-Ion
Počet obsažených akumulátorů	1
Řada	SwissAir
Označení výrobce	Systém ochrany dýchacích cest Swiss air s ovládacím panelem
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Jmenovité napětí	3,6 V
Kapacita akumulátoru	6,5 Ah
Druh produktu	Jednotka ventilátoru respirátor

Příslušenství

Předčističovací filtr SwissAir Typ PREFILTER	098223 PREFILTER
Filtr na částice SwissAir Typ FILTER	098222 FILTER