



6hranný šroubovák, s příčnou rukojetí, Šestihran: 2,5mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	627447 2,5
GTIN	7610733287406
Třída artiklu	63D

Popis

Provedení:

Ergonomicky tvarovaná příčná rukojeť s elastomerovým pláštěm šetrným k pokožce a jádrem z obzvláště pevného a nárazuvzdorného polypropylenu. Čepel ze speciální slitiny PB Swiss Tools s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné pružnosti. Povrch chromovaný. Vel. 4 – 10 s bočním výstupem.

Upozornění:

POZOR!

Pro tento výrobek existuje také alternativa značky GARANT!

Doporučené číslo výrobku: 627702

Technický popis

Povrch	chromované
6hran	2,5 mm
Celková délka	105 mm
Délka čepel	60 mm
Unášecí profil	6-hranný nástrčný klíč
Materiál rukojeti	Elastomer
Druh produktu	Šroubováky

