



6hranný šroubovák, s příčnou rukojetí, Šestihran: 5mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	627447 5
GTIN	7610733256532
Třída artiklu	63D

Popis

Provedení:

Ergonomicky tvarovaná příčná rukojeť s elastomerovým pláštěm šetrným k pokožce a jádrem z obzvláště pevného a nárazuvzdorného polypropylenu. Čepel ze speciální slitiny PB Swiss Tools s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné pružnosti. Povrch chromovaný. Vel. 4 – 10 s bočním výstupem.

Technický popis

Délka čepel	150 mm
Povrch	chromované
6hran	5 mm
Celková délka	187 mm
Unášecí profil	6-hranný nástrčný klíč
Materiál rukojeti	Elastomer
Druh produktu	Šroubováky