



6hranný šroubovák, s příčnou rukojetí, Šestihran: 3mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	627447 3
GTIN	7610733287437
Třída artiklu	63D

Popis

Provedení:

Ergonomicky tvarovaná příčná rukojeť s elastomerovým pláštěm šetrným k pokožce a jádrem z obzvláště pevného a nárazuvzdorného polypropylenu. Čepel ze speciální slitiny PB Swiss Tools s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné pružnosti. Povrch chromovaný. Vel. 4 – 10 s bočním výstupem.

Upozornění:

POZOR!

Pro tento výrobek existuje také alternativa značky GARANT!

Doporučené číslo výrobku: 627702

Technický popis

Povrch	chromované
6hran	3 mm
Celková délka	145 mm
Délka čepel	100 mm
Unášecí profil	6-hranný nástrčný klíč
Materiál rukojeti	Elastomer
Druh produktu	Šroubováky

