

**6hranný šroubovák, s příčnou rukojetí, Šestihran: 4mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	627447 4
GTIN	7610733256525
Třída artiklu	63D

Popis**Provedení:**

Ergonomicky tvarovaná příčná rukojeť s elastomerovým pláštěm šetrným k pokožce a jádrem z obzvláště pevného a nárazuvzdorného polypropylenu. Čepel ze speciální slitiny PB Swiss Tools s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné pružnosti. Povrch chromovaný. Vel. 4 – 10 s bočním výstupem.

Technický popis

Celková délka	187 mm
6hran	4 mm
Délka čepele	150 mm
Povrch	chromované
Unášecí profil	6-hranný nástrčný klíč
Materiál rukojeti	Elastomer
Druh produktu	Šroubováky