



Krimpovací kleště pro dutinky, Pro průřez vodiče: 16mm²



Údaje o objednávce

Artikové číslo	729466 16
GTIN	4049002150753
Třída artiklu	73T

Popis

Provedení:

Ocelový korpus s pákovým převodem. Přesné dosažení lisovací síly díky integrovanému nucenému blokování.

Přesné **paralelní zalisování** se synchronně poháněnými lisovacími čelistmi. **Šestihranné krimpování** v souladu s DIN = úspora místa. Krimpovací tvar podle DIN 46228.

Kleště chromované, čelisti černěné.

I pro dutinky Twin do 2 x 10 mm².

Technický popis

Celková délka	180 mm
Pro průřez vodiče	0,08 - 16 mm ²
Povrch	chromovaný
Druh produktu	Lisovací kleste