



## Krimpovací kleště Twistor® T na dutinky, Pro průřez vodiče: 10mm<sup>2</sup>



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	729426 10
GTIN	4003773088097
Třída artiklu	73F

### Popis

#### Provedení:

Ocelový korpus s pákovým převodem. Přesné dosažení lisovací síly díky integrovanému nucenému blokování.

Samonastavitelné krimpovací kleště, krimpovací hlava volně otočná o 360° s 8 polohami fixovanými západkou. **Trapézový** krimpovací otvor přístupný z obou stran, krimpování až do délky 18 mm v jedné operaci, možnost zasunutí příliš dlouhých dutinek. Možnost zalisování dutinek Twin do 2×6 mm<sup>2</sup>.

### Technický popis

Pro průřez vodiče	0,14 - 10 mm <sup>2</sup>
Celková délka	200 mm
Druh produktu	Lisovací kleste