



Krimpovací kleště SelectorCrimp HDT-48 se čtyřmi trny, 2složkové rukojeti, Typ: 3



Údaje o objednávce

Artikové číslo	729560 3
GTIN	4049002145704
Třída artiklu	73T

Popis

Provedení:

Speciální krimpovací kleště pro zpracování kolíkových a zásuvkových kontaktů řady DT od společnosti TE Connectivity (dříve: Deutsch Kontakte). Spolehlivé krimpování díky nucené aretaci a synchronnímu posuvu krimpovacích trnů. Posuv krimpovacího trnu pomocí voliče s 8 polohami. **Optimalizovaná šířka otevření, ergonomický design a menší síla působící na ruce.** Kontrola kvality pomocí měrek Go-Nogo (**volitelně č. 729561 vel. 3**).

Použití:

Pro kroucené kolíkové a zdířkové kontakty.

Rozsah dodávky:

Krimpovací kleště se čtyřmi trny s univerzálním upnutím kontaktů v systémovém balení.

Pro průřez vodiče: 0,35 - 3 mm²

Celková délka: 230 mm

Technický popis

Celková délka	230 mm
Pro průřez vodiče	0,35 - 3 mm ²
Druh produktu	Lisovací kleste