



## Elektrikářské nůžky s 2složkovou rukojetí a břitem na stříhání drátu, Celková délka: 160mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	768870 160
GTIN	4003773082699
Třída artiklu	73F

### Popis

#### Provedení:

Jedna čepel s jemnými zuby, druhá hladká.

Zahnutý, silný tvar.

Hlava nůžek z nerezové oceli. Robustní, skelnými vlákny vyztužená 2složková rukojeť se šikmým břitem a optimalizovaným designem pro lepší ergonomii. S upevňovacím okem pro připevnění zajištění proti pádu. Dva krimpovací místa pro dutinky (0,5 - 6 mm<sup>2</sup> a 10 - 25 mm<sup>2</sup>). S otevírací pružinou, se zajištěním pro přepravu.

Dolní čepel nůžek **s břitem na stříhání drátu.**

#### Použití:

Řeže tenké dráty, kabely, izolační trubky, gumu, kůži atd.

### Technický popis

Celková délka	160 mm
Druh produktu	Nůžky