

**Diamantový dělicí kotouč, Ø kotouče: 76mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	563422 76
GTIN	4059952539874
Třída artiklu	54B

Popis**Provedení:**

Úzký dělicí kotouč speciálně pro zúžená místa.
Slinutý uzavřený diamantový řezný okraj. Čistý řez.

Použití:

Pro dělení jemné kameniny, dlaždic a mramoru.

Materiál:

Optimalizované pro: Jemnou kameninu, mramor, kachličky.

Vhodné pro:

Akumulátorová malá úhlová bruska č. 077100.

Technický popis

Maximální počet otáček	20150 min ⁻¹
Pro tloušťky materiálů	5,7 - 9,5 mm
Ø otvoru	10 mm
Šířka kotouče	1,4 mm
Ø kotouče	76 mm

Šířka základního listu	1,1 mm
Brusivo	diamant
Zkratka brusiva	D
Optimalizováno pro materiál	Kámen
Popis tvaru	Přímé
Doporučený úhel nastavení	90 stupeň
Pohonný agregát	Přímé brusky
Pohonný agregát	úhlové brusky
Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Druh produktu	Dělicí kotouč

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Kámen	vhodný		