



Tvrdokovový dělicí kotouč, Ø kotouče: 76mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	563423 76
GTIN	4059952567549
Třída artiklu	54B

Popis

Provedení:

Úzký dělicí kotouč speciálně pro zúžená místa.
Ocelový talíř s naletovaným TK granulátem na řezné hraně.

Použití:

Pro dělení dřeva, plastu, sádkartonových desek.

Vhodné pro:

Akumulátorová malá úhlová bruska č. 077100.

Technický popis

Pro tloušťky materiálů	3 - 5 mm
Šířka kotouče	1,8 mm
Maximální počet otáček	20100 min ⁻¹
Ø kotouče	76 mm
Ø otvoru	10 mm
Šířka základního listu	0,9 mm

Popis tvaru	Přímé
Doporučený úhel nastavení	Poloměr stupeň
Optimalizováno pro materiál	plast
Optimalizováno pro materiál	sádrové desky
Optimalizováno pro materiál	Dřevo
Pohonný agregát	úhlové brusky
Pohonný agregát	Přímé brusky
Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Druh produktu	Dělicí kotouč

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
Kámen	omezené použití		
Uni	vhodný		