



Diamantový dělicí kotouč STANDARD** Universal, Ø kotouče: 180mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	569721 180
GTIN	9003173103135
Třída artiklu	53T

Popis

Provedení:

Diamantové řezné kotouče pro suché a mokré řezání. Otvor Ø 22,23 mm.

- **Krátké doby řezání díky skvěle řezajícím diamantům.**
- **Extrémně dlouhá životnost, menší četnost výměny kotoučů.**
- **Průměr zůstává stejný, stále stejná hloubka řezu.**
- **Téměř žádný otěr kotouče znamená sníženou prachovou zátěž.**

Pro každodenní použití u všech stavebních materiálů jako beton, cihly, přírodní kámen atd. Přímo slinutý povlak, zušlechtěný základní list (nehází).

Použití:

K dělení všech běžných stavebních materiálů jako beton (i armovaný), cihly, přírodní kámen, dlaždice, keramika, ocel, atd.

Upozornění:

- **Diamantová vrstva nabroušená již z výroby. Dbejte na směr otáčení!**
- **Další diamantové dělicí kotouče na poptávku.**

Technický popis

Výška brusné vrstvy	9 mm
---------------------	------

Ø kotouče	180 mm
Šířka brusné vrstvy	2,6 mm
Maximální počet otáček	8488 min ⁻¹
Ø otvoru	22,23 mm
Brusivo	diamant
Zkratka brusiva	D
Optimalizováno pro materiál	Kámen
Tvar	41
Popis tvaru	Přímé
Pohonný agregát	úhlové brusky
Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Druh produktu	Dělicí kotouč