

Bubnový odvíječ, Typ: 500/M



Údaje o objednávce

Artikové číslo	992900 500/M
GTIN	2050002064430
Třída artiklu	97L

Popis

Provedení:

Kompaktní bubnový odvíječ s odvíjecí rampou pro kabelové bubny ze dřeva, oceli nebo plastů. Snadné odvíjení z kabelových bubnů bez zkroucení kabelů. Vysoce kvalitní nastavitelné nosné válečky uloženy v kuličkových ložiskách. Vhodné pouze do vnitřních prostor. 4 brzděná říditelná kolečka.

Lakování:

Myší šedá RAL 7005

Upozornění:

Hmotnosti bubnů se vztahují pouze na nekontinuální proces odvíjení s nepoškozenými bubny.

Technický popis

Výška	80 mm
Hmotnost	10 kg
Maximální hmotnost bubnu	140 kg
Šířka	550 mm
Maximální šířka bubnu	520 mm
Hloubka	530 mm
Ø bubínku	150 - 700 mm
Označení výrobce	TROMBOI 500 M

Druh produktu

Bubnový odvíječ